

TEKNOLINK est un diffuseur de solutions liquides prêtes à l'emploi (Dispositifs Médicaux de Classe IIa, Biocides et assainissant).

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de traitement: **jusqu'à 2.000 m<sup>3</sup> (1ml/m<sup>3</sup>)**
- Volume traitable: **selon configuration du protocole**
- Conditionnement disponible: **250 ml - 500 ml - 2 L**
- Poids à vide: **11,2 Kg** (sans chariot)
- Dimensions (cm): **W 37 x D 23 x H 40** (sans chariot)
- **2 buses de distribution réglables**
- Taille des particules: **de <1 à 5 µm**
- Consommation horaire : variable selon le mode de traitement: **de 170 ml/h à 1500 ml/h ± 10%**
- Interface utilisateur intuitive via l'écran tactile ou l'application dédiée
- Affichage multilingue et accès protégé par mot de passe
- Surveillance en temps réel du volume de la pièce, de la température et de la concentration en principes actifs
- Gestion des alarmes et contrôle automatique du niveau de liquide
- Connectivité avancée via GPRS, Wi-Fi et BLE
- Mémoire interne pour les cycles de traitement même hors ligne (jusqu'à 20 journaux modifiables)
- Transfert automatique des données vers la plateforme AMIL LINK pour une gestion centralisée
- Téléchargement des données également via une clé USB

### Optionnel:

- Reconnaissance unique des pièces
- Identification et traçabilité des dispositifs médicaux dans la zone traitée



### CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT:

**4 roues pivotantes**

Poids: **4,4 Kg**

Dimensions (cm): **L 44 x P 29**

Poignée extensible (cm): **H 62/91**

## CONFORMITÉ DES PRODUITS

Dispositifs médicaux de classe I conformes à:

- **Directive 2014/53/EU** - Normes appliquées:
  - ✓ Exigence 3.1a – santé et sécurité: EN 62311:2008, EN 61010-1:2010 + A1:2019, EN 61010-2-040:2015
  - ✓ Exigence 3.1b – compatibilité électromagnétique: EN 61326-1:2013, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 301 489-52 V1.2.1
  - ✓ Exigence 3.2 – spectre radioélectrique: EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 300 328 V2.2.2
- **Directive 2014/30/UE** - Normes appliquées: EN 61326-1:2013
- **Directive 2014/35/UE** - Normes appliquées: EN 61010-1:2010 + A1:2019, EN 61010-2-040:2015